



rotec Glaspudermehl

Гранулят синтетический для струйно-вихревой очистки по технологии rotec®

Тип/наименование	Зерно	Доступные позиции	
		Кол-во на палете	42
		Единица упаковки	25 кг
		Тип упаковки	мешок бумажный
		Код упаковки	25
		Арт. №	
A0	0,04 - 0,09 мм	5280	■
A2	0,09 - 0,25 мм	5278	■

Расход	2-5 кг/м ² в зависимости от состояния поверхности и вида загрязнений (наслоений)
--------	---

Область применения	■ Для бережной очистки от загрязнений и остатков ЛКМ: - кладок из природного камня и кирпича - оштукатуренных поверхностей, бетона - деревянных и металлических поверхностей ■ Для очистки металлических поверхностей от ржавчины ■ Для послойного снятия старых лакокрасочных покрытий (например, чтобы вскрыть исторические слои окраски, росписи) ■ Для бережного удаления граффити
--------------------	--

Свойства	■ Специальный гранулят для бережной очистки по технологии rotec® ■ Твердость гранулята по шкале Мооса на ступень ниже, чем твердость кварца ■ Форма и размер зерна гранулята обеспечивают бережную очистку ■ Два варианта фракции гранулята предоставляют возможность выбора в зависимости от поставленной задачи ■ Не содержит металлических, кварцевых и стеклообразных включений ■ Обеспечивает максимально деликатное воздействие на очищаемую поверхность ■ Обеспечивает низкий износ турбины и сопел ■ Рекомендован к применению на объектах культурного наследия ■ Обеспечивает экономичный расход при высокой эффективности работ ■ Высокая производительность труда ■ Не вызывает риска заболевания силикозом при выполнении работ ■ Допущен к применению в соответствии с требованиями Правил по технике безопасности и охране труда объединения отраслевых страховых союзов Германии BGR 500 Глава 2.24 ■ Экологически безопасный гранулированный материал для струйной очистки в соответствии с ISO 11126-4 N/CS/G
----------	--

Технические параметры продукта	Форма частиц	кубическая
	Твердость по Моосу	в пределах от 6 и менее 7
	Удельный вес	~ 2,4 - 2,6 г/см ³
	Насыпная плотность	~ 1,05 - 1,4 г/см ³


Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты	➤ Установка для бережной струйно-вихревой очистки rotec (rotec Softstrahlanlage)
------------------------------	--

Подготовка к выполнению работ	■ Подготовка поверхности Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
-------------------------------	---



Порядок применения



■ Условия применения

Применять с установкой струйно-вихревой очистки rotec Softstrahlanlage.

Указания по применению

Фракция гранулята подбирается в зависимости от вида и состояния основания и субстанции подлежащей удалению.

■ Фракция A0 (0,04-0,09 мм) рекомендована для очистки оснований (поверхностей) с невысокой прочностью, как:

- мягкие породы натурального камня, напр. песчаник, известняк, мрамор
- историческая кирпичная кладка, гипс
- ослабленные поверхности каменной кладки
- известковые штукатурки
- деревянные поверхности
- для удаления граффити
- для послойных расчисток исторических известковых красок

■ Фракция A2 (0,09-0,25 мм) рекомендована для очистки таких поверхностей, как:

- более твердые породы натурального камня (например, гранит)
- штукатурки, бетон
- металлические поверхности

Для подбора фракции гранулята и для оценки реального расхода рекомендуется произвести пробные расчистки непосредственно на объекте.

Общие указания


Соблюдать указания производителя оборудования для струйной очистки.
Всегда выполнять пробное нанесение на образец поверхности достаточной площади!
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
Продукт не содержит в составе кварца. Не вызывает риск образования силикоза (силикоз – преимущественно профессиональное заболевание, которое возникает вследствие вдыхания пыли с большим количеством свободного диоксида кремния (пыли кварца)).

Рабочий инструмент / очистка

➤ Установка для бережной струйно-вихревой очистки rotec (rotec Softstrahlanlage)

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не менее 36 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.
Загрязненный в результате использования материал утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.